



Narzędzia ECO do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 20 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------|
| Numer katalogowy | 290036 20 |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 29H |

Opis

Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

dla profilu radełkowania: RBL 1×BR

do \varnothing radełkowania d_1 : 20; 25 mm

do szerokości radełkowania b: 8 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

zakres roboczy: 8 - 200 mm

oś krążka: 299911 7

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| szerokość chwytu | 20 mm |
| wysokość chwytu | 20 mm |
| do \varnothing radełkowania d_1 | 20; 25 mm |
| do szerokości radełkowania b | 8 mm |
| do otworów radełek $\varnothing d_2$ | 6 mm |
| zakres roboczy | 8 - 200 mm |
| oś krążka | 299911 7 |
| kierunek skrawania | lewe i prawe |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| dla profilu radełkowania | RBR 1×BL |
| dla profilu radełkowania | RAA 1×AA |
| dla profilu radełkowania | RGV30° 1×GE30° |
| dla profilu radełkowania | RBL 1×BR |
| dla profilu radełkowania | RBL 1×BR |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |

Aksesoria

| | |
|---|-----------|
| osie z HSS | 290300 |
| osie z HSS HSS Typ 1 | 299911 1 |
| Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego ECO Typ 20 | 290050 20 |