

Garant

Boczne szczypce tnące do elem. elektr, gładkie cięcie, silniejsze ostrza, KW, długość całkowita: 135mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726702 135
GTIN	4062406395018
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Profesjonalne szczypce do cięcia z lekko skośnymi ostrzami. Obie części szczypiec złączone są dokładnie poprzez obrobione otwory i zaszlifowane powierzchnie, dzięki czemu zapewnia się precyzyjne cięcie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. **Nasadki 2-komponentowe** z materiału przewodzącego.

Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Materiał:

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionej cieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.

Opis techniczny

długość robocza	8 mm
do cięcia drutu miedzianego do Ø	1,3 mm
szerokość główki	13,5 mm
długość całkowita	135 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
skos ostrza	Bez fazki ostrza
materiał	Stal węglowa (C70)

powierzchnia	fosforanowana bezodblaskowo
Atrybut nazwy produktu	KW
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące