

**Garant****Stemple do śrub z gniazdem Torx Plus® Ø d = 8 mm, profil Torx-Plus®: IP30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293015 IP30
GTIN	4062406396718
Klasa artykułu	29L

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

**Zastosowanie:**Do wykonywania profili **w jednej operacji**.**Pasuje do :**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 806.**

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L<sub>1</sub>: 18 mm

L: 4,5 mm

tolerancja: od + 0,005 do +0,02

**Opis techniczny**

L	4,5 mm
tolerancja	od + 0,005 do +0,02

profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego