

Garant**Stemple do śrub z gniazdem Torx Plus® Ø d = 12 mm, profil Torx-Plus®: IP30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293017 IP30
GTIN	4062406396787
Klasa artykułu	29L

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili **w jednej operacji**.

Pasuje do :

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 806.**

Wskazówka, tekst reklamowy:

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L₁: 25 mm

L: 4,5 mm

tolerancja: od + 0,005 do +0,02

Opis techniczny

L	4,5 mm
tolerancja	od + 0,005 do +0,02

profil	Torx Plus®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego