



## Pogłębiacze kombinowane płaskie, Wielkość / Ø pogłębiacza: 0/8,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	156730 0/8,5
GTIN	4033591011847
Klasa artykułu	16C

### Opis

#### Wykonanie:

Rowki śrubowe umożliwiają bardzo dobre skrawanie i idealne odprowadzanie wiórów. **Łatwe do ostrzenia.** Pogłębiacz jest zabezpieczony w oprawce przed przekręceniem.

#### Zastosowanie:

Dla pogłębień pod łby śrub wg DIN lub <B>przez odpowiednią kombinację pogłębiacza i stożka,</B>do wykonywania otworów stopniowych lub pogłębień nieobjętych normą</B>.

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

Liczba ostrzy Z: 2

długość robocza: 19 mm

Ø chwytu: 10 mm

### Opis techniczny

Ø pogłębienia	8,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
długość robocza	19 mm
Ø chwytu	10 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

chłodzenie wewnętrzne

tak