

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261309 25/11 |
| GTIN | 4062406396848 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Noże 25/11 mm kod ISO uchwytu: SVHCR/L 2525M11
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm
długość główki L₁: 22,9 mm
długość całkowita L: 150 mm
śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| kod ISO uchwytu | SVHCR/L 2525M11 |
| długość główki L ₁ | 22,9 mm |
| długość całkowita L | 150 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | VC.. 1103.. |
| Wielkość chwytu | 25 mm |
| śruby mocujące | 269028 22 |
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 32 mm |
| wielk. płytki | 11 mm |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| norma | DIN ISO 5610 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |

| | |
|------------------|--------------|
| Kąt ustawienia κ | 107,5 stopni |
| Rodzaj produktu | Noże |

Aksesoria

| | |
|-----------------------|-----------|
| śruby mocujące Typ 22 | 269028 22 |
|-----------------------|-----------|