



## Zderzaki trójwymiarowe, Typ: 125



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	360435 125
GTIN	4045197812704
Klasa artykułu	32E

### Opis

#### Wykonanie:

- **Bezstopniowe i szybkie nastawienie.**
- **Uchwyt M8 do nakrętek teowych lub montażu bezpośredniego.**

#### Zastosowanie:

Do użytku na frezarkach i wiertarkach.

#### Materiał:

Aluminium eloksalowane.

#### Wyp. dodatkowe:

Nakrętki teowe M8 zob. nr 370520 rozm. 12 – 18.

### Opis techniczny

wys. całkowita	220 mm
typ	125
Pasujące do kodu barwnego	Duo
Pasujące do kodu barwnego	Duo Plus

Pasujące do kodu barwnego	Basic
Pasujące do kodu barwnego	Titan2/TitanSense
Pasujące do kodu barwnego	T-Rex
Pasujące do kodu barwnego	HD-Allmatic
Pasujące do kodu barwnego	Titan
Pasujące do kodu barwnego	HiPo
Pasujące do kodu barwnego	TC
Pasujące do kodu barwnego	LC
Pasujące do kodu barwnego	LC-GARANT
Pasujące do kodu barwnego	Centro Gripp
Pasujące do kodu barwnego	LCV125G
Pasujące do kodu barwnego	NC8
Pasujące do kodu barwnego	HOLEX NC
Wysokość użytkowa N	195 mm
Rozstaw osi S A	125 mm
Rodzaj produktu	Ogranicznik

## Akcesoria

Nakrętki teowe do wymiaru nominalnego rowka teowego 18 mm	370520 18
Nakrętki teowe do wymiaru nominalnego rowka teowego 12 mm	370520 12
Nakrętki teowe do wymiaru nominalnego rowka teowego 16 mm	370520 16
Nakrętki teowe do wymiaru nominalnego rowka teowego 14 mm	370520 14