



## Dysza chłodziwa HighPressure proste, Gwint: M10X1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	319474 M10X1
GTIN	2050002047884
Klasa artykułu	33C

### Opis

#### Wykonanie:

Do specjalnego chłodzenia i smarowania na ostrzu lub do odprowadzania wiórów.

**Dysze wysokociśnieniowe** – specjalnie do wysokiego ciśnienia o wartości maks. 80 bar.

Regulowane położenie kątowe dysz. Solidna i trwała wersja z aluminium.

Prosta dysza okrągła, wersja z wieloma otworami 5 (perforacji) × Ø 1 mm.

#### Zastosowanie:

Do stosowania na statycznych i napędzanych obrotowych uchwytach mocujących za pośrednictwem przyłącza gwintowanego.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø prześwitu rury: 1 mm

gwint przyłączeniowy: M10×1

### Opis techniczny

typ	proste
gwint przyłączeniowy	M10×1
wersja	Gwint
Ø prześwitu rury	1 mm

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Dysza chłodziwa