

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 8/07 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 8/07 mm $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 8 mm  
 kod ISO uchwytu: AH08K SDUCR/L07  
 Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni  
 pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..  
 minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 13,5 mm  
 Przesunięcie osi  $L_3$ : 7,5 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania $L_2$	7 mm
Przesunięcie osi $L_3$	7,5 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	13,5 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	AH08K SDUCR/L07
wielk. płytki	7 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	8 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD

Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7