



## Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 120, Ø mocowania D1: 20 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	304319 20
GTIN	4062406422127
Klasa artykułu	32A

### Opis

#### Wykonanie:

- z otworem Balluffchip
  - powierzchnie mocujące HSK są obrobione.
- z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

#### Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

#### wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Ø zewn. D: 52 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 20

### Opis techniczny

Ø zewn. D	52 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	20
adapter	HSK-A 63 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 12164-1

Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

---

## Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 20 mm

309900 20