



Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 120, Ø mocowania D1: 6 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 304319 6 |
| GTIN | 4062406421953 |
| Klasa artykułu | 32A |

Opis

Wykonanie:

- z otworem Balluffchip
 - powierzchnie mocujące HSK są obrobione.
- z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|------------------|
| adapter | HSK-A 63 A = 120 |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-1 |
| Norma na uchwyt | DIN 69893 |
| Norma na uchwyt | DIN 69893 |
| Kształt | A |
| Otwór kanałika chłodzącego | zamykane |

| | |
|---|------------------------------------|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Strategia skrawania | HSC |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |