



## Oprawki Weldon, HSK-A 100 A = 160, Ø mocowania D1: 8 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	304417 8
GTIN	4062406422226
Klasa artykułu	32A

### Opis

#### Wykonanie:

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

#### Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

#### wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Ø zewn. D: 28 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 8

### Opis techniczny

Ø zewn. D	28 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	8
Ø mocowania D <sub>1</sub>	8 mm
adapter	HSK-A 100 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69893

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe