

**Oprawki Weldon, HSK-A 100 A = 160, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304417 20
GTIN	4062406422288
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

**wskazówka:**

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Ø zewn. D: 52 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 20

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	20
Ø zewn. D	52 mm
adapter	HSK-A 100 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69893

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe