



Oprawki Weldon, HSK-A 100 A = 160, Ø mocowania D1: 12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	304417 12
GTIN	4062406422240
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Ø zewn. D: 42 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 12

Opis techniczny

Ø zewn. D	42 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
Ø mocowania D ₁	12 mm
adapter	HSK-A 100 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69893

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe