



Oprawki do tulejek zaciskowych OZ, kształt E3, VDI 40, Typ: 1,5-25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319505 1,5-25
GTIN	4062406423018
Klasa artykułu	32V

Opis

Zastosowanie:

Głównie do wiercenia i centrowania.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Kształt: E

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 40

odpowiednie tulejki zaciskowe: 462 E

zakres mocowania d_2 : 2 - 25 mm

\varnothing kołnierza d_6 : 83 mm

l_9 : 75 mm

Opis techniczny

odpowiednie tulejki zaciskowe	462 E
l_8	59 mm
\varnothing zewn. d_{10}	60 mm
l_3	22 mm
zakres mocowania d_2	2 - 25 mm
\varnothing kołnierza d_6	83 mm
l_9	75 mm

Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 40
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI