

FLUKE.

Bezdotykowy próbnik napięcia, Typ: LVD2**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473005 LVD2
GTIN	095969369978
Klasa artykułu	47H

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy próbnik napięcia do bezdotykowego rozpoznawania przewodów przewodzących prąd. dodatkowe podświetlenie miejsca pomiaru.

Zastosowanie:

Sprawdzanie przewodów, gniazd wtykowych, puszek przyłączeniowych itd. Jeżeli końcówka pomiarowa zaświeci się na czerwono i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, oznacza to obecność napięcia.

stopień ochrony IP: IP 40

zakres wskazań napięcia AC: 90 V

kategoria przepięcia: CAT IV / 600V

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami: 081561 LR3

zasilanie bat.: 2x 081561 LR3

Opis techniczny

kategoria przepięcia	CAT IV / 600V
stopień ochrony IP	IP 40
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
zakres wskazań napięcia AC	90 V
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zasilanie bat.	2x 081561 LR3
Rodzaj produktu	Bezdotykowy wskaźnik napięcia

Usługi

Kalibracja próbników napięcia	017870
Kalibracja Próbniaki napięcia Typ S	027120 S

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
--	------------