



## Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, Top 52, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 51 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	329968 51
GTIN	2050002052888
Klasa artykułu	33H

### Opis

#### Wykonanie:

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

#### Zaleta:

- o 25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD
- bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie
- bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.

#### Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

#### Zalecenie:

**Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.**

#### wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

### Opis techniczny

adapter

Top 52

Rodzaj produktu

Głowice mocujące