

Garant**Środki do zabezpieczania śrub 2GP90, pojemność: 50ml****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	088063 50
GTIN	4062406423452
Klasa artykułu	01K

Opis**Wykonanie:**

Zabezpieczanie śrub zapobiega niepożądanemu rozłączeniu i poluzowaniu połączeń śrubowych. Jednoskładnikowe anaerobowe środki do zabezpieczania śrub nadają się do wszystkich rodzajów kształtów gwintów. Uszczelniają połączenia śrubowe. Niezawodnie zapobiega zapieczeniu.

typ **2GP90** średnia siła wiązania. Niezawodne uszczelnianie obudów z żeliwa i spoin. Również do późniejszego zabezpieczania i mocowania niewielkich śrub i elementów cylindrycznych.

Zastosowanie:

Niska siła wiązania – możliwość łatwego oddzielenia zwykłym narzędziem. **Średnia siła wiązania** – oddzielenie zwykłym narzędziem nadal możliwe. **Wysoka siła wiązania** – oddzielenie możliwe wyłącznie narzędziem specjalnym lub przez podgrzanie (>150°C).

wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.

Opis techniczny

Baza chemiczna	metakrylan
----------------	------------

nadaje się do materiału	metal
moment zrywający	10 - 15 Nm
trwałość od daty produkcji	24 miesięcy
Właściwości	do uszczelniania
Właściwości	fluoryzuje w świetle UV
Pewność działania po	5 - 8 h
zakres temperatur zastosowania	-55 - 180 °C
Kształt	ciekły
Temperatura zapłonu	100 °C
temperatura przechowywania	5 - 23 °C
Gęstość	1,08 g/cm ³
Lepkość dynamiczna	10 - 20 mPas
do gwintów o wielk. M	M6
odporność na odkształcanie ręczne po	40 - 60 min
kolor	zielone
nadaje się do zastosowania	zastosowanie uniwersalne
nadaje się do zastosowania	Środki do zabezpieczania śrub
nadaje się do zastosowania	Uszczelnianie gwintu
nadaje się do zastosowania	wstępnie montowane połączenia śrubowe
klasa wytrzymałości	średnia wytrzymałość
Ilość	50 ml
Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
Seria	GreenPlus
Rodzaj produktu	Środki do zabezpieczania śrub