

Garant GREENPLUS

**Środki do uszczelniania gwintów 5GP77, zawartość: 50 ml****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	088066 50
GTIN	4062406423513
Klasa artykułu	01K

**Opis****Wykonanie:**

Typ 5GP77. Uszczelnia stożkowe/cylindryczne połączenia z gwintami rurowymi do R3 calowe, np. systemy instalacji gazowych. Odporny na wysokie temperatury.

**wskazówka:**

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.

Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Pewność działania po: 3 - 6 h

do gwintów o wielk. M: M80

moment zrywający: 20 - 30 Nm

**Opis techniczny**

Gęstość	1,09 g/cm <sup>3</sup>
klasa wytrzymałości	średnia wytrzymałość
do gwintów o wielk. M	M80
odporność na odkształcanie ręczne po	5 - 15 min

kolor	żółty
Właściwości	fluoryzuje w świetle UV
Właściwości	nie wymaga specjalnego oznakowania
temperatura przechowywania	5 - 23 °C
do gwintów calowych o wielk.	3 cal
Ilość	50 ml
Temperatura zapłonu	100 °C
Pewność działania po	3 - 6 h
moment zrywający	20 - 30 Nm
Kształt	ciekły
Demontaż	zwykłym narzędziem
Baza chemiczna	Ester metakrylanu
maks. odstęp	0,35 mm
nadaje się do zastosowania	uszczelnienie rur
nadaje się do zastosowania	gwintów rurowych
zakres temperatur zastosowania	-55 - 180 °C
Lepkość dynamiczna	20000 - 40000 mPas
trwałość od daty produkcji	24 miesiąc
nadaje się do materiału	metal
Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
Rodzaj produktu	Środki uszczelniające