

Garant GREENPLUS

Środki do uszczelniania powierzchni 5GP74, zawartość: 250 ml**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	088067 250
GTIN	4062406423544
Klasa artykułu	01K

Opis**Wykonanie:**

Typ 5GP74. Do uszczelniania kołnierzy i powierzchni. Szybko twardniejąca, lekko elastyczna warstwa materiału uszczelniającego.

wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącymi niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.

Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus
zakres temperatur zastosowania: -55 - 180 °C

Pewność działania po: 3 - 6 h

maks. odstęp: 0,25 mm

klasa wytrzymałości: średnia wytrzymałość

moment zrywający: 10 - 20 Nm

Opis techniczny

moment zrywający	10 - 20 Nm
nadaje się do materiału	metal
Właściwości	wodoodporny

Właściwości	fluoryzuje w świetle UV
Ilość	250 ml
zakres temperatur zastosowania	-55 - 180 °C
Demontaż	zwykłym narzędziem
Kształt	ciekły
Temperatura zapłonu	100 °C
Pewność działania po	3 - 6 h
Lepkość dynamiczna	23000 - 35000 mPas
nadaje się do zastosowania	połączenie kołnierzowe
nadaje się do zastosowania	Uszczelnianie powierzchni
kolor	pomarańczowy
odporność na odkształcanie ręczne po	5 - 20 min
Baza chemiczna	metakrylan anaerobowy
maks. odstęp	0,25 mm
trwałość od daty produkcji	24 miesiąc
Gęstość	1,09 g/cm ³
temperatura przechowywania	5 - 23 °C
klasa wytrzymałości	średnia wytrzymałość
Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
Rodzaj produktu	Środki uszczelniające