



## Główce mocujące gładka, Top 52, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 40 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329966 40     |
| GTIN             | 2050002051720 |
| Klasa artykułu   | 33H           |

### Opis

#### Wykonanie:

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.

#### Zalety:

- o **25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD**
- **bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie**
- **bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.**

#### Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

#### Zalecenie:

**Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie. wskazówka:**

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

### Opis techniczny

adapter

Top 52

Rodzaj produktu

Głowice mocujące