

**HAINBUCH****Główce mocujące gładka, Top 52, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 38 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	329966 38
GTIN	2050002051683
Klasa artykułu	33H

## Opis

### Wykonanie:

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.

### Zalety:

- o **25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD**
- **bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie**
- **bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.**

### Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

### Zalecenie:

**Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie. wskazówka:**

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

## Opis techniczny

adapter

Top 52

Rodzaj produktu

Głowice mocujące