



Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, Top 52, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 30mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	329968 30
GTIN	2050002052413
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Zalety:

- o 25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD
- bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie
- bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Zalecenie:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.

wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

adapter

Top 52

Rodzaj produktu

Głowice mocujące