

**Garant****Para rękawic MASTER CUT B OIL+, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094421 8
GTIN	4062406423872
Klasa artykułu	01H

**Opis****Wykonanie:**

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ścięgu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitylowej zapewnia doskonale wyczucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Dzięki pełnej powłoce z nitrilu sięgającej do kostek palców doskonale nadają się również do pracy w środowisku mokrym i zaolejonym. Druga warstwa powłoki z piaskowanego nitrilu po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach zapewnia bardzo dobrą przyczepność. Ze wzmocnieniem w obszarze zgięcia kciuka dla większej wytrzymałości.

**GARANT MASTER CUT B OIL+.** Bardzo elastyczne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony B. Doskonale nadają się do **prac przy średnim zagrożeniu zranieniem w środowisku oleistym**, np. na obrabiarkach skrawających.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: B

kolor: czarny

## Opis techniczny

Technologia tkania	18G
EN 388:2016	4X42B
materiał podłoża	HPPE
powłoka	Nitril/Nitril gesandet
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarny
Stopień ochrony przed przecięciem	B
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe