

Garant**Para rękawic MASTER CUT B OIL+, rozmiar rękawic: 11**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094421 11 |
| GTIN | 4062406423902 |
| Klasa artykułu | 01H |

Opis

Wykonanie:

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ściegu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitylowej zapewnia doskonałe wyczucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Dzięki pełnej powłoce z nitylu sięgającej do kostek palców doskonale nadają się również do pracy w środowisku mokrym i zaolejonym. Druga warstwa powłoki z piaskowanego nitylu po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach zapewnia bardzo dobrą przyczepność. Ze wzmocnieniem w obszarze zgięcia kciuka dla większej wytrzymałości.

GARANT MASTER CUT B OIL+. Bardzo elastyczne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony B. Doskonale nadają się do **prac przy średnim zagrożeniu zranieniem w środowisku oleistym**, np. na obrabiarkach skrawających.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: B

kolor: czarny

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Technologia tkania | 18G |
| EN 388:2016 | 4X42B |
| materiał podłoża | HPPE |
| powłoka | Nitril/Nitril gesandet |
| zakres zastosowania | Precyzja |
| kolor | czarny |
| Stopień ochrony przed przecięciem | B |
| Rodzaj produktu | Rękawice antyprecięciowe |