

Garant**Para rękawic MASTER CUT C OIL+, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094422 10
GTIN	4062406423957
Klasa artykułu	01H

Opis**Wykonanie:**

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ścięgu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitylowej zapewnia doskonale wyczucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Dzięki pełnej powłoce z nitrilu sięgającej do kostek palców doskonale nadają się również do pracy w środowisku mokrym i zaolejonym. Druga warstwa powłoki z piaskowanego nitrilu po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach zapewnia bardzo dobrą przyczepność. Ze wzmocnieniem w obszarze zgięcia kciuka dla większej wytrzymałości.

GARANT MASTER CUT C OIL+. Bardzo elastyczne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony C. Doskonale nadają się do **prac przy wysokim zagrożeniu zranieniem w środowisku oleistym**, np. na obrabiarkach skrawających.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: C

kolor: czarny

Opis techniczny

Technologia tkania	18G
EN 388:2016	4X42C
materiał podłoża	HPPE
powłoka	Nitril/Nitril gesandet
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarny
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe