



Szlifierki kątowe pneumatyczne, Typ: 7550-A



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa i wydajna szlifierka kątowa zapewniająca dużą trwałość w trudnych warunkach pracy, przy przeglądach co 1000 godzin. Ergonomiczny uchwyt z amortyzacją drgań. Osłona z możliwością regulacji bez użycia kluczy. **Uchwyt narzędziowy M14.**

Opis techniczny

poziom natężenia dźwięku przy pracy	85 dB(A)
maks. Ø tarczy	125 mm
maks. wibracje wg EN	7 m/s ²
gwint przyłączeniowy	BSP
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1134 l/min
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
oznaczenie producenta	7550-A
moc przekazywana	840 W
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	10 mm

masa	1,6 kg
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe