



## Latarka czołowa LED z akumulatorem, Typ: H7R-CORE



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081479 H7R-CORE
GTIN	4058205020909
Klasa artykułu	04B

### Opis

#### Wykonanie:

Wydajne latarki czołowe LED do zastosowania profesjonalnego.

- **Obrotowa główka i płynne ogniskowanie.**
- **Intuicyjna obsługa i bezstopniowe ściemnianie.**
- **Wymienna opaska czołowa, nadająca się do prania.**
- **Ledlenser Connecting System jako jednolite złącze umożliwia łatwe połączenie z wieloma akcesoriami.**

Wydajne latarki czołowe o intuicyjnej obsłudze z bezstopniową regulacją jasności, wyjątkowo wysoka ochrona przed pyłem i wodą dzięki zastosowaniu technologii Flex Sealing Technology. Ledlenser Connecting System jako jednolite złącze umożliwia łatwe połączenie z wieloma akcesoriami.

#### Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

### Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 67
strumień światła, stopień 2	15 lm
Strumień światła	600 lm

Liczba dołączonych akumulatorów	1
masa	259 g
czas świecenia na stopniu 2	65 h
oznaczenie producenta	H7R Core
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Ø główki	41 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
czas świecenia	4 h
Strumień świetlny ze wzmocnieniem	1000 lm
Rodzaj produktu	Latarka czołowa