

HOLEX**Szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, gwint przyłączeniowy zewnętrzny:
1/2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080170 1/2
GTIN	4062406523947
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C. wydajność przepływu: 1000 l/min

Opis techniczny

gwint przyłączeniowy zewnętrzny	1/2 cal
wydajność przepływu	1000 l/min
maks. ciśnienie robocze	35 bar