

**HOLEX****Szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, gwint przyłączeniowy zewnętrzny:  
1/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080170 1/4
GTIN	4062406519377
Klasa artykułu	02A

**Opis****Wykonanie:**

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.  
wydajność przepływu: 1000 l/min

**Opis techniczny**

wydajność przepływu	1000 l/min
maks. ciśnienie robocze	35 bar
gwint przyłączeniowy zewnętrzny	1/4 cal