



Oprawki Weldon, kształt AD, SK 40 A = 130, Ø mocowania D1: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	300267 10
GTIN	4062406419394
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Strategia skrawania: HPC

Ø zewn. D: 35 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 5

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	5
Ø mocowania D ₁	10 mm
Ø zewn. D	35 mm
adapter	SK 40 A = 130
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe