



## Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 A = 130, Ø mocowania D1: 16 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	300347 16
GTIN	4062406420994
Klasa artykułu	32A

### Opis

#### Wykonanie:

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Strategia skrawania: HPC

Ø zewn. D: 48 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 16

### Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
Ø mocowania D <sub>1</sub>	16 mm
Ø zewn. D	48 mm
adapter	SK 50 A = 130
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe