

**Oprawki Weldon, kształt AD, SK 40 A = 130, Ø mocowania D1: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300267 12
GTIN	4062406419400
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

Ø zewn. D	42 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
wymiar A długości wysięgu	130 mm
adapter	SK 40 A = 130
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18000 obr./min

Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 12 mm	309900 12
------------------------------------------------------	-----------