



Zestaw węży poliuretanowych High Vis ze stalową złączką zabezpieczającą eSafe Ø 8×12 mm, długość węża: 5 m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080246 5
GTIN	4062406524029
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż o dużej sile cofającej. Zestaw węży pokrytych farbą sygnalizacyjną w kolorze zieleni (High-visible).

w dostawie::

W zestawie stalowa złączka **zabezpieczająca** i złączka stalowa.

maks. ciśnienie robocze: 16 bar

Ø zewnętrzna węża: 12 mm

Ø wewnętrzna węża: 8 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna węża	12 mm
długość węża	5 m
przyłącze złączki wtykowej	1/4 cal
kolor	zielony
Ø wewnętrzna węża	8 mm
maks. ciśnienie robocze	16 bar

Akcesoria

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym,
Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal

080290 1/2

Złączki zabezpieczające gwint zewnętrzny gwint
przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal

080285 1/2