



Krętliki Quick Lift DSR, Ø gwintu: M14X2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086454 M14X2
------------------	--------------

GTIN	2050002053854
------	---------------

Klasa artykułu	08Y
----------------	-----

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania Quick Lift DSR. Obracany o 360° i przechylany o 180°. Oszczędność czasu wynosząca nawet 80% w porównaniu z klasycznym krętlikiem (DSR w por. z Quick Lift DSR). **Możliwość obrócenia pod obciążeniem.** Łatwe stosowanie dzięki czysto mechanicznemu systemowi. Niewymagający konserwacji, bezpieczny i niezawodny. Quick Lift-DSR można błyskawicznie zamocować w gwincie wewnętrznym, naciskając łeb śruby. Odbywa się to mechanicznie, poprzez aktywację sprężyny.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

Nośność WLL SF 5:1: 0,7 t

długość gwintu L: 23 mm

Rozmiar klucza imbusowego S: 27 mm

wysokość łba śruby A: 40 mm

wysokość przegrody środkowej B: 40 mm

Ø łba C: 45 mm

Opis techniczny

wysokość przegrody środkowej B	40 mm
--------------------------------	-------

Rozmiar klucza imbusowego S	27 mm
Ø gwintu	M14 × 2
wielkość ucha E	38 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	53 mm
grubość ucha F	17 mm
szerokość krętlika G	76 mm
Ø łba C	45 mm
długość gwintu L	23 mm
wysokość łba śruby A	40 mm
Nośność WLL SF 5:1	0,7 t
masa	0,9 kg
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe