

## Zawiesie łańcuchowe 4-ciężnowe, długość użytkowa: A5 m



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086448 A5
GTIN	2050002049260
Klasa artykułu	08Y

### Opis

#### Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).

Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno. Zawiesia łańcuchowe **skracane**. Długość łańcucha można skrócić hakiem skracającym z główką widłową.

#### wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.

Nośność WLL  $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ : 8000 kg

### Opis techniczny

długość użytkowa	5 m
Ø drutu łańcucha	13 mm
Nośność WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	11200 kg
Nośność WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	8000 kg
Rodzaj produktu	Zawiesie łańcuchowe

