

Magnesy płaskie, bez gwintu, ferryt, Ø: 25mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085910 25
GTIN	2050000965050
Klasa artykułu	08Q

Opis**Wykonanie:**

Obudowany magnes płaski z rdzeniem magnetycznym z **ferrytu twardego**.

- **ocynkowana powierzchnia;**
- **odporność na temperaturę do maks. 120°C.**

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie, do ustalania i przytrzymywania.

Opis techniczny

wysokość	7 mm
nominalna siła przyczepności	40 N
masa	19 g
Maksymalna odporność na temperaturę	120 °C
Ø	25 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	ferryt
Rodzaj produktu	Magnes płaski

