

Magnesy płaskie, bez gwintu, ferryt, Ø: 32mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085910 32
GTIN	2050000965067
Klasa artykułu	08Q

Opis**Wykonanie:**

Obudowany magnes płaski z rdzeniem magnetycznym z **ferrytu twardego**.

- **ocynkowana powierzchnia;**
- **odporność na temperaturę do maks. 120°C.**

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie, do ustalania i przytrzymywania.

Opis techniczny

Maksymalna odporność na temperaturę	120 °C
nominalna siła przyczepności	80 N
Ø	32 mm
masa	30 g
wysokość	7 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	ferryt
Rodzaj produktu	Magnes płaski

