



MultiMaster AMM 500 Plus Top akumulatorowa, Typ: 71293361



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077815 71293361
GTIN	
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Dominujące na rynku narzędzia oscylacyjne o trzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji z **uchwytem narzędziowym Starlock** (podwyższone przenoszenie mocy i aż do 35% szybszy postęp pracy).

- **Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).**
- **Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalną pracę.**
- **Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni i konsekwentnemu stosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych.**
- **Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji z miękkimi w dotyku wkładkami i niewielkiej masie.**

Wydajne narzędzie MultiTool umożliwiające szybszy postęp prac (podczas rozbudowy i remontów) dzięki ponad 30-el. akcesoriom do cięcia w drewnie i metalu, szlifowania, usuwania płytek itd.

w dostawie::

Zestaw akcesoriów 30-el., 1× urządzenie wyciągowe, 1× walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego.

1× ładowarka szybkiego działania ALG 80 2× zestaw akumulatorów litowo-jonowych (18 V / 3 Ah).

Zestaw akcesoriów 30-el., w skład którego wchodzi: 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (10 mm), 2× brzeszczot E-Cut Long-Life (35 mm), 2× brzeszczot E-Cut Long-Life (65 mm), 1× brzeszczot E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× brzeszczot z węglików spiekanych (Ø 75), 1× tarnik z węglików

spiekanych (trójkątny), 1× szpachla, 1× płyta ścierna z otworami, po 1× krążek ścierny z otworami (K60, K80, K120, K180).

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073834 – 073845.
 odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18 V
 oznaczenie producenta: AMM 500 PLUS TOP
 pojemność akumulatora: 3 Ah
 Napięcie akumulatorów: 18 V
 uchwyty narzędziowe: Starlock, Starlock Plus
 liczba drgań: 11000 - 19500 min⁻¹
 amplituda (ruch oscylacyjny): 2 × 1,7 stopni

Opis techniczny

pojemność akumulatora	3 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
oznaczenie producenta	AMM 500 PLUS TOP
Napięcie akumulatorów	18 V
masa	1,8 kg
uchwyty narzędziowe	Starlock, Starlock Plus
liczba drgań	11000 - 19500 min ⁻¹
Liczba dołączonych akumulatorów	2
amplituda (ruch oscylacyjny)	2 × 1,7 stopni
Opakowanie	Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 18 V
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne