

Garant**SNHX 12045 lewe, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218603 UNI
GTIN	4062406537937
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla a_e maks.

Do obróbki płaskiego dna rowka na module należy zamontować płytki lewe lub prawe. Strona oddalona od chwytu zostaje wyposażona w płytki lewe.

dla szerokości rowka a_p : 8 mm

Gatunek: HB7835

szerokość fazy: 0,25 mm

Opis techniczny

Gatunek	HB7835
szerokość fazy	0,25 mm
typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 12045
Materiał ostrza 	HM

grubość płytki S	4,5 mm
dla szerokości rowka a_p	8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania