

Garant**SNHX 1102 lewe, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218573 UNI
GTIN	4062406524609
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla a_e maks.

Do obróbki płaskiego dna rowka na module należy zamontować płytki lewe lub prawe. Strona oddalona od chwytu zostaje wyposażona w płytki lewe.

dla szerokości rowka a_p : 4 mm

Gatunek: HB7835

szerokość fazy: 0,25 mm

Opis techniczny

typ	UNI
Gatunek	HB7835
szerokość fazy	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1102
Materiał ostrza 	HM

grubość płytki S	2,3 mm
dla szerokości rowka a_p	4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania