

**HOLEX****Tarcze ściernie wachlarzowe long life ZA stożkowe, Ø 100 mm, Ziarnistość: 120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

565283 120

GTIN

4062406537975

Klasa artykułu

52M

**Opis****Wykonanie:**

- Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewnia bardzo dobrą wydajność szlifowania.
- Talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
- Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
- Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.

**long life** – bardzo ściśle ułożenie listków zapewnia **maksymalną trwałość**.

Ø otworu 16 mm.

**Zastosowanie:**Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.  
maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: skośne

Ø otworu: 22,23 mm

**Opis techniczny**

opis kształtu

skośne

Ø otworu

22,23 mm

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Ø tarczy                          | 100 mm                      |
| Materiały ściernie                | Korund cyrkonowy (ZA)       |
| oznaczenie ziarnistości           | ZA                          |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 %                     |
| Atrybut nazwy produktu            | Ø 100 mm                    |
| zoptymalizowane dla materiału     | INOX                        |
| zoptymalizowane dla materiału     | stal                        |
| maks. prędkość obwodowa           | 80 m/s                      |
| Rodzaj produktu                   | Tarcze ściernie wachlarzowe |