

Garant**SNHX 1103 prawe, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218585 UNI
GTIN	4062406537982
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla a_e maks.

Do obróbki płaskiego dna rowka na module należy zamontować płytki lewe lub prawe. Strona oddalona od chwytu zostaje wyposażona w płytki lewe.

dla szerokości rowka a_p : 5 mm

Gatunek: HB7835

szerokość fazy: 0,25 mm

Opis techniczny

Gatunek	HB7835
typ	UNI
szerokość fazy	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1103
Materiał ostrza 	HM

grubość płytki S	2,7 mm
dla szerokości rowka a_p	5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania