

Garant**SNHX 1207 prawe, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218625 UNI
GTIN	4062406538125
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla a_e maks.

Do obróbki płaskiego dna rowka na module należy zamontować płytki lewe lub prawe. Strona oddalona od chwytu zostaje wyposażona w płytki lewe.

dla szerokości rowka a_p : 12 / 16 mm

Gatunek: HB7835

szerokość fazy: 0,25 mm

Opis techniczny

Gatunek	HB7835
szerokość fazy	0,25 mm
typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1207
Materiał ostrza 	HM

grubość płytki S	7 mm
dla szerokości rowka a_p	12 / 16 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania