



Miniaturowa piła ręczna z brzeszczotem bimetalowym z brzeszczotem bimetalowym, 24 zęby, Typ: 300



Dane zamówienia

Numer katalogowy	580900 300
GTIN	7311518017545
Klasa artykułu	58Z

Opis

Wykonanie:

Solidny uchwyt z odlewu ciśnieniowego z metalu lekkiego, z prostym mechanizmem napinającym. Długość całkowita 330 mm.

Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągnięgo cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

Zastosowanie:

Do wygodnego piłowania, także równo z pow., w ciasnych, trudno dostępnych miejsc., przy użyciu brzesz. do metalu nr 582500 - 582970.

w dostawie::

Wraz z brzeszczotem bimetalowym SANDFLEX®.

Opis techniczny

liczba zębów na cal	24
długość listków	250 mm
Rodzaj produktu	Oprawka piły do metalu

