

**Garant****Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 16/4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302413 16/4
GTIN	4062406544775
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).

**Bez** śruby do regulacji długości, **średnia**.

**Zastosowanie:**

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

**wskazówka:**

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min<sup>-1</sup>.

Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

**Opis techniczny**

Ø D <sub>2</sub>	10 mm
ø chwytu d	16 mm
Ø otworu D <sub>1</sub>	4 mm
Długość całkowita L	160 mm
Atrybut nazwy produktu	L = 210 mm
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów termoskurczowych