

Garant**Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302413 20/6
GTIN	4062406544799
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).

Bez śruby do regulacji długości, **średnia**.

Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min⁻¹.

Ø D₂: 14 mm

Opis techniczny

Ø chwytu d	20 mm
Ø D ₂	14 mm
Ø otworu D ₁	6 mm
Długość całkowita L	160 mm
Atrybut nazwy produktu	L = 210 mm
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów termoskurczowych