



Klucze nasadowe, dwustronne, rozwartość klucza: 8X9 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	620502 8X9
GTIN	4062406545697
Klasa artykułu	62C

Opis

Wykonanie:

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

Norma:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość całkowita: 110 mm

Ø otworu przetyczek: 4 mm

6-kąt zewnętrzny chwytu S: 9 mm

Opis techniczny

6-kąt zewnętrzny chwytu S	9 mm
Ø otworu przetyczek	4 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
rozwartość klucza 1	8 mm
rozwartość klucza 2	9 mm
długość całkowita	110 mm
metoda wykonania	kute
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe