



Klucze nasadowe, dwustronne, rozwartość klucza: 6X7 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	620502 6X7
GTIN	4062406545680
Klasa artykułu	62C

Opis

Wykonanie:

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

Norma:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość całkowita: 105 mm

Ø otworu przetyczek: 4 mm

6-kąt zewnętrzny chwytu S: 9 mm

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
rozwartość klucza 1	6 mm
Ø otworu przetyczek	4 mm
6-kąt zewnętrzny chwytu S	9 mm
długość całkowita	105 mm
rozwartość klucza 2	7 mm
metoda wykonania	kute
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe