



## Klucze nasadowe, dwustronne, rozwartość klucza: 18X19 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	620502 18X19
GTIN	4062406545741
Klasa artykułu	62C

### Opis

#### Wykonanie:

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 896 A**.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość całkowita: 165 mm

Ø otworu przetyczek: 8 mm

6-kąt zewnętrzny chwytu S: 19 mm

### Opis techniczny

Ø otworu przetyczek	8 mm
rozwartość klucza 2	19 mm
6-kąt zewnętrzny chwytu S	19 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
rozwartość klucza 1	18 mm
długość całkowita	165 mm
metoda wykonania	kute
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe